


開封が容易なブリスターパック

概要・品質・性能

容器接着部を直接台紙に接着させるのではなく、フランジ部を台紙に跨るように熱可塑性フィルム、又は粘着シートを使用して固定する方法。

フィルムやシートを容器の外周に沿って剥がすため、指に力の無いお年寄りや幼い子供でも楽に開封できる。台紙に糊などを塗布する必要がないため、安い台紙を使用できる。台紙を破かないで商品を取り出せるため裏面の説明書をいつでも読むことができる。台紙も容器も傷つかないため、再収容器として使用できる。紙とプラスチックをきれいに完全に分離できるため、リサイクルし易い等の長所を多く具えている。ブリスターパックのユニバーサルデザイン。



用途

- (1) 電気部品・自動車用部品・医薬品・文房具・日用雑貨など、あらゆる商品で使われているブリスターパックに採用できる。
- (2) 既存の包装機に固定用フィルム容器接着自動供給機を取り付けるだけで使用できる。

技術移転

- (1) 形態 特許実施権供与
- (2) 相手先 ブリスターパック使用の全業種
- (3) 地域 国内・海外のいずれでもよい

実用化・情報

〔試作・実験〕完了
 〔製造・販売実績〕無し
 〔技術情報の提供〕技術資料、パンフレット、サンプル、特許出願書類の抜粋
 〔情報提供者〕(株)藤村工業 代表取締役 藤村 薫
 〔連絡先〕(財)りそな中小企業振興財団 事務局
 TEL.03-3444-9541 FAX.03-3444-9546

特許等

特許出願中
 出願番号：特願2007-117522
 出願番号：特願2007-239325